


OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5

31152 9435 B

DISPONIBLE EN
NOIR 31152 9435 B
BLANC 31152 9435 W



 [Voir sur le site Web](#)



Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	0° à 85° inclinable, 355° rotatif
INFORMATIONS	REFLECTOR WFL-45° WHITE version: INCL.SPY 66 TUBE White all other versions: INCL.SPY 66 TUBE Black for OMNILINER TRACK mounting Optional REFLECTORS 18° & 30° available

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	48V-DC
CLASSE	III
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	E
CERTIFICATS	CB, ENEC, LCA

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED array 25W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 2974lm
VALEURS TM-30	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	2974lm // 25W // 119lm/W

Références optionnelles

SPY 66 TUBE

Accessoires

HONEYCOMB 57
 SPREAD LENS 57
 LINEAR SPREAD LENS 57
 SOFTENING LENS 57
 GLASS SBL 57

DELTALIGHT

OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5

31152 9435 B

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [31152_XXX5_HAND.pdf](#)

Utilisation à quel endroit ?

31951 9305	OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5
31951 9405	OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5
31952 9305	OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5
31952 9405	OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5
31953 9305	OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5
31953 9405	OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5
31954 9305	OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5
31954 9405	OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5
31955 9305	OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5
31955 9405	OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5
31956 9305	OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5
31956 9405	OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5
31957 9305	OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5
31957 9405	OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5
31958 9305	OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5
31958 9405	OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5
31961 9305	OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5
31961 9405	OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5
31962 9305	OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5
31962 9405	OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5
31963 9305	OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5
31963 9405	OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5
31964 9305	OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5
31964 9405	OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5
31965 9305	OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5
31965 9405	OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5
31966 9305	OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5
31966 9405	OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5
31967 9305	OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5
31967 9405	OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5
31968 9305	OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5
31968 9405	OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5

Notes: