

BOXY SOFTENING LENS

RIFERIMENTO PRODOTTO

251 70 03 04 W

DISPONIBILE IN
NERO 251 70 03 04 B
BIANCO 251 70 03 04 W



Ø40



Ø45



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
PESO (KG)	0.1

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [251_70_03_XX_HAND.pdf](#)

Dove usato

251 67 811 922 ED8	BOXY L+ 92733 DIM8
251 67 811 922 WDL	BOXY L LED 92733 WDL
251 67 811 932 ED8	BOXY L+ 93033 DIM8
251 67 811 932 WDL	BOXY L LED 93033 WDL
251 67 812 922 ED8	BOXY 2 L+ 92733 DIM8
251 67 812 932 ED8	BOXY 2 L+ 93033 DIM8
251 67 8122	BOXY L+ LED 3033
251 67 8123	BOXY L+ LED 2733
251 67 8222	BOXY 2 L+ LED 3033
251 67 8223	BOXY 2 L+ LED 2733
251 67 89122	BOXY L+ LED 3033-9
251 67 89123	BOXY L+ LED 2733-9
251 67 89222	BOXY 2 L+ LED 3033-9
251 67 89223	BOXY 2 L+ LED 2733-9
251 70 811 922	BOXY R 92733
251 70 811 922 ED8	BOXY R 92733 DIM8
251 70 811 922 WDL	BOXY R 92733 WDL
251 70 811 932	BOXY R 93033
251 70 811 932 ED8	BOXY R 93033 DIM8
251 70 811 932 WDL	BOXY R 93033 WDL
251 70 81822	BOXY R 82733
251 70 81822 ED8	BOXY R 82733 DIM8
251 70 81832	BOXY R 83033
251 70 81832 ED8	BOXY R 83033 DIM8
251 70 81922	BOXY R 92733
251 70 81922 ED8	BOXY R 92733 DIM8
251 70 81932	BOXY R 93033
251 70 81932 ED8	BOXY R 93033 DIM8
251 74 811 822 ADM ED8	BOXY R 82733 ADM DIM8
251 74 811 832 ADM ED8	BOXY R 83033 ADM DIM8
251 74 811 922 ADM ED8	BOXY R 92733 ADM DIM8
251 74 811 922 ED8	BOXY RB 92733 DIM8
251 74 811 932 ADM ED8	BOXY R 93033 ADM DIM8

DELTALIGHT

BOXY SOFTENING LENS

251 70 03 04 W

<u>251 74 811 932 ED8</u>	BOXY RB 93033 DIM8
<u>251 74 81822 ED8</u>	BOXY RB 82733 DIM8
<u>251 74 81822 ED8 AD</u>	BOXY R 82733 DIM8 AD
<u>251 74 81832 ED8</u>	BOXY RB 83033 DIM8
<u>251 74 81832 ED8 AD</u>	BOXY R 83033 DIM8 AD
<u>251 74 81922 ED8</u>	BOXY RB 92733 DIM8
<u>251 74 81922 ED8 AD</u>	BOXY R 92733 DIM8 AD
<u>251 74 81932 ED8</u>	BOXY RB 93033 DIM8
<u>251 74 81932 ED8 AD</u>	BOXY R 93033 DIM8 AD
<u>251 75 811 922 ED8</u>	BOXY R C 92733 DIM8
<u>251 75 811 932 ED8</u>	BOXY R C 93033 DIM8
<u>251 75 81822 ED8</u>	BOXY R C 82733 DIM8
<u>251 75 81832 ED8</u>	BOXY R C 83033 DIM8
<u>251 75 81922 ED8</u>	BOXY R C 92733 DIM8
<u>251 75 81932 ED8</u>	BOXY R C 93033 DIM8
<u>10726 9228</u>	BOXY L 92733 DIM8
<u>10726 9328</u>	BOXY L 93033 DIM8
<u>10727 9228</u>	BOXY 2 L 92733 DIM8
<u>10727 9328</u>	BOXY 2 L 93033 DIM8
<u>10729 9220</u>	M26L - BOXY R 92733 MDL
<u>10729 9320</u>	M26L - BOXY R 93033 MDL
<u>10730 9030</u>	M26L - BOXY R SOFT 93045 MDL
<u>10731 9225</u>	M26L - BOXY R 92733 DIM5
<u>10731 9325</u>	M26L - BOXY R 93033 DIM5
<u>10732 9035</u>	M26L - BOXY R SOFT 93045 DIM5
<u>10733 9035</u>	M26L - BOXY R TW 96545 DIM5
<u>10734 9220</u>	M26L - BOXY L 92733 MDL
<u>10734 9320</u>	M26L - BOXY L 93033 MDL
<u>10735 9030</u>	M26L - BOXY L SOFT 93045 MDL
<u>10736 9225</u>	M26L - BOXY L 92733 DIM5
<u>10736 9325</u>	M26L - BOXY L 93033 DIM5
<u>10737 9035</u>	M26L - BOXY L SOFT 93045 DIM5
<u>10738 9035</u>	M26L - BOXY L TW 96545 DIM5
<u>10739 9220</u>	M26L - BOXY L A 92733 MDL
<u>10739 9320</u>	M26L - BOXY L A 93033 MDL
<u>10740 9030</u>	M26L - BOXY L A SOFT 93045 MDL
<u>10741 9225</u>	M26L - BOXY L A 92733 DIM5
<u>10741 9325</u>	M26L - BOXY L A 93033 DIM5
<u>10742 9035</u>	M26L - BOXY L A SOFT 93045 DIM5
<u>10743 9035</u>	M26L - BOXY L A TW 96545 DIM5
<u>10744 9038</u>	BOXY L SOFT 93045 DIM8
<u>10745 9038</u>	BOXY R SOFT 93045 DIM8

Notes: