


FRAGMA S SOFTENING LENS

23613 0090



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
GEWICHT (KG)	0.1

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23613_0090_HAND.pdf](#)

WO VERWENDET

23612 931P	FRAGMA S 93014 ADM DIM1P
23612 931W	FRAGMA S 93014 ADM WD
23612 941P	FRAGMA S 94014 ADM DIM1P
23612 941W	FRAGMA S 94014 ADM WD
23612 9310	FRAGMA S 93014 ADM
23612 9311	FRAGMA S 93014 ADM DIM1
23612 9315	FRAGMA S 93014 ADM DIM5
23612 9410	FRAGMA S 94014 ADM
23612 9411	FRAGMA S 94014 ADM DIM1
23612 9415	FRAGMA S 94014 ADM DIM5

Notes: