



FRAGMA S SOFTENING LENS

23613 0090



[Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	LOKALIZACJA	wewnętrzne
	WAGA (KG)	0.1

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [23613_0090_HAND.pdf](#)

BYŁY UŻYTE

23612 931P	FRAGMA S 93014 ADM DIM1P
23612 931W	FRAGMA S 93014 ADM WD
23612 941P	FRAGMA S 94014 ADM DIM1P
23612 941W	FRAGMA S 94014 ADM WD
23612 9310	FRAGMA S 93014 ADM
23612 9311	FRAGMA S 93014 ADM DIM1
23612 9315	FRAGMA S 93014 ADM DIM5
23612 9410	FRAGMA S 94014 ADM
23612 9411	FRAGMA S 94014 ADM DIM1
23612 9415	FRAGMA S 94014 ADM DIM5

Notes: