





OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 W

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 31962 9305 ANO
NERO 31962 9305 B
BIANCO 31962 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE

Informazioni elettriche

ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 31W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 4760lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	4760lm // 31W // 153lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	3737lm // 35,6W // 105lm/W

Requisiti

SPY FOR OMNILINER TRACK


Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [31962_XXX5_HAND.pdf](#)

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Moduli LED



Tipo di regolazione: DALI

31150 9305 B

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

☐

31150 9305 BRA

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

☐

31150 9305 BRAT

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

☐

31150 9305 BRCU

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

☐

31150 9305 BRG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

☐

31150 9305 BROB

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

☐

31150 9305 FBR

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

☐

31150 9305 FG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

☐

31150 9305 GC

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

☐

31150 9305 W

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

☐

31150 9405 B

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

☐

31150 9405 BRA

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

☐

31150 9405 BRAT

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

☐

31150 9405 BRCU

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU

☐

31150 9405 BRG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG

☐

31150 9405 BROB


OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 W

	<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
	<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
	<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
	<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
	<u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
	 Tipo di regolazione: DALI		
	<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
	<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
	<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5


31962 9305 W

<u>31151 9335 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 W

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐



Tipo di regolazione: DALI

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31962 9305 W

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: