




## Oml50 CT - SPY 39 94020 DIM5

31151 9425 BRAT

DISPONIBILE IN  
**NERO** 31151 9425 B  
**ALU SPAZZOLATO** 31151 9425 BRA  
**ANTRACITE SPAZZOLATO** 31151 9425 BRAT  
**RAME SPAZZOLATO** 31151 9425 BRCU  
**ORO SPAZZOLATO** 31151 9425 BRG  
**BRONZO VECCHIO SPAZZOLATO** 31151 9425 BROB  
**FLEMISH BRONZE** 31151 9425 FBR  
**FLEMISH GOLD** 31151 9425 FG  
**ORO COLORATO** 31151 9425 GC  
**BIANCO** 31151 9425 W



[Visualizza sul sito web](#)



### Informazioni generali

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>AMBIENTE</b>                 | indoor  |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b> | IP20  |
| <b>PESO (KG)</b>                | 0.4   |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>            | 0° to 85° girevole, 355° rotazione  |
| <b>INFORMAZIONI</b>             | REFLECTOR FL-20°<br>WHITE version: INCL.SPY 39 TUBE White<br>all other versions: INCL.SPY 39 TUBE Black<br>for OMNILINER TRACK mounting |

### Informazioni elettriche

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| <b>ELETTRICO</b>            | 48V-DC        |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b> | III           |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b> | DALI          |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>    | E             |
| <b>CERTIFICATI</b>          | CB, ENEC, LCA |

### Informazioni sulla Sorgente luminosa

|  |   |
|--|---|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                        | LED   |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                       | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 79) / 4000K / 1152lm |
| <b>TM-30</b>                                   | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDMC</b>                                    | SDCM1   |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                       | RG1   |
| <b>LM80</b>                                    | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                               | 20°   |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b> | 1152lm // 8,6W // 134lm/W                         |

### Opzioni

SPY 39 TUBE or VISOR 39

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [31151\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

# DELTALIGHT

## OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5

31151 9425 BRAT

### Dove usato

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>31951 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31951 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31952 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31952 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31953 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31953 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31954 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31954 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31955 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31955 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31956 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31956 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31957 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 930 DIM5            |
| <b>31957 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HE 940 DIM5            |
| <b>31958 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 930 DIM5            |
| <b>31958 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 SBL HO 940 DIM5            |
| <b>31961 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31961 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31962 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31962 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1312 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31963 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31963 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31964 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31964 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31965 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31965 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31966 9305</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31966 9405</b> | OMNILINER 50 CT P1968 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |
| <b>31967 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5 |
| <b>31967 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5 |
| <b>31968 9305</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5 |
| <b>31968 9405</b> | OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 940 DIM5 |

Notes: