





OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31963 9405 W

DISPONIBLE EN
ALU ANODISÉ 31963 9405 ANO
NOIR 31963 9405 B
BLANC 31963 9405 W



Voir sur le site Web



Informations générales	
EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	0
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 100W INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE
Informations électriques	
ÉLECTRIQUE	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION	YES
TYPE DIM	DALI
CLASSE D'ÉNERGIE	D
Info Source lumineuse	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 24,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 4158lm
VALEURS TM-30	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GROUPE DE RISQUE	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4158lm // 24,4W // 171lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3264lm // 28,1W // 116lm/W
Références obligatoires	
SPY FOR OMNILINER TRACK	

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel : [31963_XXX5_HAND.pdf](#)

CC Type de gradation: DALI

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

9

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

9

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

9

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

9

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU

7

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG

9


OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

9

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31963 9405 W

<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
 <u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
 Type de gradation: DALI		
<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5


31963 9405 W

<u>31151 9335 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31963 9405 W

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P1640 PRISMATIC LENS HE 940 DIM5

31963 9405 W

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: