





OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31967 9305 W

DISPONIBLE EN
ALU ANODIZADO 31967 9305 ANO
NEGRO 31967 9305 B
BLANCO 31967 9305 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general

UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 200W INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE

Información eléctrica

ELÉCTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D

Información de la fuente de luz

LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 39W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6384lm
TM-30-15 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	6384lm // 39W // 164lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	5011lm // 44,8W // 112lm/W

Requisitos

SPY FOR OMNILINER TRACK

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [31967_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Módulos de LED

  Tipo de regulación: con DALI	31150 9305 B	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B	☐
	31150 9305 BRA	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA	☐
	31150 9305 BRAT	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT	☐
	31150 9305 BRCU	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU	☐
	31150 9305 BRG	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG	☐
	31150 9305 BROB	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB	☐
	31150 9305 FBR	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR	☐
	31150 9305 FG	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG	☐
	31150 9305 GC	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC	☐
	31150 9305 W	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W	☐
	31150 9405 B	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B	☐
	31150 9405 BRA	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA	☐
	31150 9405 BRAT	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT	☐
	31150 9405 BRCU	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU	☐
	31150 9405 BRG	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG	☐
	31150 9405 BROB	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31967 9305 W

	<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
	<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
	<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
	<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
 	<u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
	Tipo de regulación: con DALI		
	<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
	<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
	<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐

DELTALIGHT


OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31967 9305 W

<u>31151 9335 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31967 9305 W

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
		Tipo de regulación: con DALI	
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HE 930 DIM5

31967 9305 W

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: