





OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 B

DOSTĘPNE W
ALU ANODYZOWANY 31968 9305 ANO
CZARNY 31968 9305 B
BIAŁY 31968 9305 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Podwieszane
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	bez regulacji
INFORMACJA	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 200W INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	220-240V / 0 50-60Hz
KLASA	I
W ZESTAWIE ZASILACZ	YES
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	D

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 9520lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L80 > 60000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	9520lm // 62W // 153lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	7473lm // 71,3W // 105lm/W

Wymagania

SPY FOR OMNILINER TRACK

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [31968_XXX5_HAND.pdf](#)

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 B

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Moduł LED



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

31150 9305 B

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B

☐

31150 9305 BRA

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA

☐

31150 9305 BRAT

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT

☐

31150 9305 BRCU

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU

☐

31150 9305 BRG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG

☐

31150 9305 BROB

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB

☐

31150 9305 FBR

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR

☐

31150 9305 FG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG

☐

31150 9305 GC

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC

☐

31150 9305 W

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W

☐

31150 9405 B

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B

☐

31150 9405 BRA

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA

☐

31150 9405 BRAT

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT

☐

31150 9405 BRCU

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU

☐

31150 9405 BRG

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG

☐

31150 9405 BROB

OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB

☐

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
 <u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
 Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐



Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5


31968 9305 B

<u>31151 9335 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRG	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

DELTA LIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 B

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
		Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI	
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 B

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: