





OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 W

DISPONIBILE IN
ALU ANODIZZATO 31968 9305 ANO
NERO 31968 9305 B
BIANCO 31968 9305 W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Sospeso
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY (DALI-2 standard) INCL.48V TRACK 200W INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3,0m INCL.1 x CABLE 5 x 0.75mm ² INCL.CABLE BASE
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 0 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	I
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	D
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 62W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 9520lm
TM-30	Rf: 92 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L80 > 60000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	9520lm // 62W // 153lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	7473lm // 71,3W // 105lm/W

Requisiti

SPY FOR OMNILINER TRACK

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [31968_XXX5_HAND.pdf](#)

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 W

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Moduli LED

	<u>31150 9305 B</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 B	☐
	Tipo di regolazione: DALI		
	<u>31150 9305 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRA	☐
	<u>31150 9305 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRAT	☐
	<u>31150 9305 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRCU	☐
	<u>31150 9305 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BRG	☐
	<u>31150 9305 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 BROB	☐
	<u>31150 9305 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FBR	☐
	<u>31150 9305 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 FG	☐
	<u>31150 9305 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 GC	☐
	<u>31150 9305 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 930 DIM5 W	☐
	<u>31150 9405 B</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 B	☐
	<u>31150 9405 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRA	☐
	<u>31150 9405 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRAT	☐
	<u>31150 9405 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRCU	☐
	<u>31150 9405 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BRG	☐
	<u>31150 9405 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 BROB	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 W

	<u>31150 9405 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FBR	☐
	<u>31150 9405 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 FG	☐
	<u>31150 9405 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 GC	☐
	<u>31150 9405 W</u>	OML50 CT - SPY 39 FOCUS 940 DIM5 W	☐
	<u>31151 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 B	☐
	 Tipo di regolazione: DALI		
	<u>31151 9325 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9325 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9325 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9325 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9325 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9325 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9325 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9325 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93020 DIM5 W	☐
	<u>31151 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 B	☐
	<u>31151 9335 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRA	☐
	<u>31151 9335 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRAT	☐
	<u>31151 9335 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRCU	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5


31968 9305 W

<u>31151 9335 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9335 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9335 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9335 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 FG	☐
<u>31151 9335 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 GC	☐
<u>31151 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 39 93040 DIM5 W	☐
<u>31151 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 B	☐
<u>31151 9425 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9425 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRAT	☐
<u>31151 9425 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRCU	☐
<u>31151 9425 BRC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BRC	☐
<u>31151 9425 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 BROB	☐
<u>31151 9425 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FBR	☐
<u>31151 9425 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 FG	☐
<u>31151 9425 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 GC	☐
<u>31151 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94020 DIM5 W	☐
<u>31151 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 B	☐
<u>31151 9435 BRA</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRA	☐
<u>31151 9435 BRAT</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRAT	☐

DELTALIGHT

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 W

	<u>31151 9435 BRCU</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRCU	☐
	<u>31151 9435 BRG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BRG	☐
	<u>31151 9435 BROB</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 BROB	☐
	<u>31151 9435 FBR</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FBR	☐
	<u>31151 9435 FG</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 FG	☐
	<u>31151 9435 GC</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 GC	☐
	<u>31151 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 39 94040 DIM5 W	☐
	<u>31152 9315 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 B	☐
		Tipo di regolazione: DALI	
	<u>31152 9315 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9325 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9325 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9335 B</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 B	☐
	<u>31152 9335 W</u>	OML50 CT - SPY 66 93045 DIM5 W	☐
	<u>31152 9415 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 B	☐
	<u>31152 9415 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94018 DIM5 W	☐
	<u>31152 9425 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 B	☐
	<u>31152 9425 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94030 DIM5 W	☐
	<u>31152 9435 B</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 B	☐

OMNILINER 50 CT P2624 PRISMATIC LENS HO 930 DIM5

31968 9305 W

<u>31152 9435 W</u>	OML50 CT - SPY 66 94045 DIM5 W	☐
---------------------	--------------------------------	--------------------------

Notes: